

SLB4-R



Artikelnummer 23.3010-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Rundstift Ø 1,9 mm

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	MUR/M12x0,75; SSP4
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425