

## SLK425-L/N

Artikelnummer 49.0105-\*

Hoch flexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 19 A
Leitungsquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Leitungslängen <input type="text"/>	25 ; 50 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200
Leitungsisolation	PVC
Farben *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE