

SML

Artikelnummer 64.7288-*

Hoch flexibel, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|---|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 30 VAC, 15 A / 60 VDC, 15 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Leitungsquerschnitt | 0.75 mm ² |
| Leitungslängen <input type="text"/> | 25 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm |
| Leitungsisolation | SIL |
| Farben * | <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-031 |