


XKF-414



Artikelnummer 66.9011-*

Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung. Eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	1.0 mm ²
Leitungslängen <input type="text"/>	50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Leitungsisololation	PVC
Farben *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE
Bemerkungen	Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage.