

XMF-418

Artikelnummer 66.9303-*

Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A
Leitungsquerschnitt	2.5 mm ²
Leitungslängen <input type="text"/>	100 ; 200
Leitungsisololation	PVC
Farben *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE