

XVS-448

Artikelnummer 66.9737-*

Hoch flexibel, mit Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø
4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|---|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 600 V, CAT II, 32 A |
| Leitungsquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Leitungslängen <input type="text"/> | 25 ; 50 ; 100 ; 200 |
| Leitungsisololation | SIL |
| Farben * | <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-031 |
| Zulassungen | UL, CE |
| Bemerkungen | Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage. |