


B4-I/S2,8X2



Numéro d'article 20.0010-*

Robuste, spécialement conçue pour la connexion d'appareillage modulaire. Equipée, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Broche de raccordement: 2,8 mm x 2 mm.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 20 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24
accessoires de test	IEC EN 61010-031
matériel pièce isolante	PA
conforme RoHS	true