


KS4-14LA/N



Numéro d'article 20.1010-*

Shunt Ø 4 mm, isolé, en laiton. Equipé de contact à lamelle MULTILAM, permettant d'établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance – essai). Equipés, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Entraxe: 14 mm.

Données techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| diamètre système de connexion | 4 mm |
| Caractéristiques assignées | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A |
| Surface de contact | Ni |
| matériel de base pièce de contact | CuZn |
| couleurs * | 21 |
| plage de températures | +5...+40°C |
| entraxe | 14 mm |
| accessoires de test | IEC EN 61010-031 |
| conforme RoHS | true |