



SLS410



Numéro d'article 22.2626-*

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Disponible en version nickelée. Raccord à souder.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 19 A / 60 VDC, 19 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
accessoires de test	IEC EN 61010-031
pièces détachées	KT410; LS410
matériel pièce isolante	PA