

SLS410-BK

Numéro d'article 22.2672-*

Douille rigide, Ø 4 mm droite, destinée à la connexion de fiches
Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinées à la
confection de cordons de mesure. Raccord à souder.

Données techniques	
diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	300 V, CAT II, 19 A
couleurs *	21 22
accessoires de test	IEC EN 61010-031
pièces détachées	KT410-BK; LS410-BK-I