



KLS4



Numéro d'article 22.3006-*

Fiche à lamelles Ø 4 mm qui permet le raccordement rapide, par pincement, de câbles dénudés. Raccord à pincer.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22
diamètre sur isolant	4.8
accessoires de test	IEC EN 61010-031