



SKLS4



Numéro d'article 22.3007-*

Fiche Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, pour le raccordement rapide, par pincement, de câbles dénudés. Protégée par un fourreau isolant rigide. Raccord à pincer.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	600 V, CAT II, 10 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22
diamètre sur isolant	4.8
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	CE