

LB-I4R

Numéro d'article 23.0100-*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollé. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. Livraison avec un écrou cylindrique. Raccord à souder.

Données techniques	
diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
filetage	M8x0,5
accessoires de test	IEC EN 61010-031
pièces détachées	BI-LB-I4R; MU/M8x0,5; SP4