

LB-I4R-A

Numéro d'article 23.0180-*

Douille rigide Ø 4 mm isolée. Pièce en laiton décolleté. Douille fileté en métal sur l'isolation. Montage par vissage dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers. La fourniture comprend un écrou cylindrique. Raccordement : Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.

Données techniques	
diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
filetage	M8x0,5
accessoires de test	IEC EN 61010-031
pièces détachées	BI-LB-I4R-A
matériel de fixation livré	MUR/M8x0,5; SP4