


## LB-I4R-A



Numéro d'article 23.0190-\*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. Livraison avec un écrou 6 pans. Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	<span style="background-color: yellow;">20</span> <span style="background-color: black;">21</span> <span style="background-color: red;">22</span> <span style="background-color: blue;">23</span> <span style="background-color: yellow;">24</span> <span style="background-color: green;">25</span> <span style="background-color: purple;">26</span> <span style="background-color: orange;">27</span> <span style="background-color: grey;">28</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
filetage	M8x0,5
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
pièces détachées	BI-LB-I4R-A; MU/M8x0,5; SP4
matériel de fixation livré	MU/M8x0,5; SP4
remarques	Accessoires : Cosse plate FSH4,8x0,8