



B4-I/S1,5



Numéro d'article 23.0240-*

Robuste, spécialement conçue pour le raccordement par vis aux bornes de compteurs. Pliable une fois jusqu'à 90°. Equipée, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 20 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24
accessoires de test	IEC EN 61010-031
goupille D / L	Ø 1,5 mm / 13,3 mm
matériel pièce isolante	PA