


PK2-T



Numéro d'article 23.0290-*

Borne polaire isolée, avec douille Ø 2 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2 mm pour le serrage rapide de fil. Laiton décollé. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux d'épaisseur max. 4 mm. Raccords: embout fileté M3.

Données techniques

diamètre système de connexion	2 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 15 A / 60 VDC, 15 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22
filetage	M3
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030