


PK4-T



Numéro d'article 23.0330-*

Borne polaire isolée, avec douille Ø 4 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2,5 mm pour le serrage rapide de fi ls. Laiton décollété. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux d'épaisseur max. 4 mm. Raccord: embout fileté M4.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 29
filetage	M4
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030