



## B4-I/KA



Numéro d'article 23.0440-\*

En laiton, pour un montage fixe, p. ex. sur des bornes à vis.  
 Equipé, dans le corps isolant d'une douille rigide  $\varnothing$  4 mm,  
 adaptée à la connexion de fiches  $\varnothing$  4 mm élastiques à fourreau  
 isolant rigide. Fourche de raccordement pliée à 45°.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 20 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24
accessoires de test	IEC EN 61010-031