


B4-E-M5-I



Numéro d'article 23.1034-*

Adaptateur isolé à filetage M5, en laiton. Avec douille de reprise rigide Ø 4 mm pour la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. Fente intérieure pour serrage par tournevis.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24
filetage	M5
accessoires de test	IEC EN 61010-031
matériel pièce isolante	PA