

## SLB4-R



Numéro d'article 23.3010-\*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Pièce en laiton décollété. Montage par vissage dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc. Raccordement: Broche cylindrique Ø 1,9 mm.

Données techniques	
diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT III, 24 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
matériel de fixation livré	MUR/M12x0,75; SSP4
Approbations	UR
remarques	Accessoires: Clé spéciale SS2; Clé spéciale SS425