


SLB4-G



Numéro d'article 23.3020-*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Pièce en laiton décollété. Montage par vissage dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc. Raccordement: Embout fileté M4 et fût à souder.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT III, 32 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
filetage	M4
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
matériel de fixation livré	2x MU0,8D/M4; MUR/M12x0,75; SSP4; 2x U/M4; FS/M4
Approbations	UR
remarques	Accessoires: Clé spéciale SS2; Clé spéciale SS425