


## SAB4-F/A



Numéro d'article 23.3110-\*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Pièce en laiton découpé. Montage en saillie dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc. Raccordement: Plat 4,8 mm x 0,8 mm, peut être coudé une seule fois à un angle de 90°.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 20 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #000000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #FF0000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #0000FF; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span>
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
matériel de fixation livré	MUR-S/M12x0,75; SSP4
matériel pièce isolante	PA
Approbations	UR
remarques	Accessoires: Cosse plate FSH4,8x0,8; Clé spéciale SS2; Clé spéciale SS425