


KS4-19L/1



Numéro d'article 24.0027-*

Shunt Ø 4 mm, isolé, en laiton. Equipé de contacts à lamelles.
Les fiches sont équipées de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides.

Douille de reprise Ø 4 mm rigide noyée dans la queue de préhension, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21
entraxe	19 mm
accessoires de test	IEC EN 61010-031