



## SKS4-19L/1



Numéro d'article 24.0028-\*

Shunt Ø 4 mm, isolé, en laiton. Les fiches sont équipées de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides. Avec queue de préhension et deux douilles de reprise Ø 4 mm rigides, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Entraxe: 19mm.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	<b>21</b>
entraxe	19 mm
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	CE