


A-SLK4-R



Numéro d'article 24.0162-*

Ce conducteur isolé en fil de cuivre souple peut être plié et offre ainsi de multiples possibilités de raccordement à vis, p. ex. borniers montés sur rails.

Équipé dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm en laiton, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	Cu
couleurs *	21
accessoires de test	IEC EN 61010-031