


A-SLK4-RG



Numéro d'article 24.0164-*

Fiche de test à lamelles Ø 4 mm en laiton. S'enfiche dans des borniers équipés de douilles Ø 4 mm. Equipée, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21
accessoires de test	IEC EN 61010-031