


SKPS-4



Numéro d'article 24.0224-*

Grippe-fil à fils élastiques auto-serrants en acier inoxydable, permettant de saisir des broches et des fils difficilement accessibles (en retrait). Particulièrement adapté à des mesures de tension. Le fil est guidé dans un fourreau en silicone, qui offre une excellente résistance à la chaleur et une bonne souplesse, même à de faibles températures. Equipé, dans la zone de préhension d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 4 A
matériel de base pièce de contact	Edelstahl
couleurs *	21 22 23
largeur d'ouverture	2.5 mm
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	UL, CE