


## SPP4-S



Numéro d'article 24.0235-\*

Pointe de touche conique en acier spécial très effilée, rigide et munie d'une garde de protection comportant deux méplats. Douille rigide  $\varnothing$  4 mm dans la zone de préhension, adaptée à la connexion de fiches  $\varnothing$  4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Livré avec un capuchon de protection.

## Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT III, 1 A
matériel de base pièce de contact	Edelstahl
couleurs *	21 22
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	CE