


AK205/410



Numéro d'article 28.0011- *

Extra-souple. Equipé d'un côté d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, de l'autre côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

Données techniques

diamètre système de connexion	2 mm/4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
section du câble	0.5 mm ²
longueurs de câble <input type="text"/>	7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm
isolation de câble	PVC
couleurs *	<input type="text"/> 20 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 27 <input type="text"/> 28 <input type="text"/> 29
accessoires de test	IEC EN 61010-031
matériel pièce isolante	Au