


## AK205/405-BK



Numéro d'article 28.0012-  \*

Extra-souple. Equipé d'un côté d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, de l'autre côté d'une douille rigide Ø 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	2 mm/4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
section du câble	0.5 mm <sup>2</sup>
longueurs de câble <input type="text"/>	15 cm
isolation de câble	PVC
couleurs *	<input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22
accessoires de test	IEC EN 61010-031