


LK410-X



Numéro d'article 28.0116- *

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 19 A / 60 VDC, 19 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
section du câble	1.0 mm ²
longueurs de câble <input type="text"/>	25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
isolation de câble	PVC
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 29
accessoires de test	IEC EN 61010-031