


## LK425-A/X



Numéro d'article 28.0119-  \*

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

## Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
section du câble	2.5 mm <sup>2</sup>
longueurs de câble <input type="text"/>	25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
isolation de câble	PVC
couleurs *	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29
accessoires de test	IEC EN 61010-031