


SLK425-E/N



Numéro d'article 28.0125-*

Cordon de mesure extra-souple, à isolation en PVC, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Données techniques	
diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	600 V, CAT III, 32 A / 1000 V, CAT II, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
section du câble	2.5 mm ²
longueurs de câble <input type="text"/>	25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
isolation de câble	PVC
couleurs *	<input type="text"/> 20 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 27 <input type="text"/> 28 <input type="text"/> 29
accessoires de test	IEC EN 61010-031
matériel pièce isolante	PA
Approbations	UL, CE
remarques	Autres combinaisons de couleurs et/ou de longueurs disponibles sur demande.