


EB4-A/N



Numéro d'article 49.7077-*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc. Disponible en version dorée. Raccord: Broche cylindrique Ø 1,9 mm.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24 25 26 27 29
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
pièces détachées	I-EB4; B-EB4-A/N
remarques	Accessoires: Outil d'emmanchement MB4