



SLB4-I/90-S



Numéro d'article 49.7093-*

Fiche rigide, coudée à 90°, à serrer dans les boîtiers de relais, de distribution, etc. Offre, à l'état monté, un degré de protection IP2X. Equipée, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Fiche de raccordement: Ø 3,1 mm x 2,5 mm.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT II, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
goupille D / L	Ø 3,1 mm x 2,5 mm
matériel pièce isolante	PA