



## KS2-6L/N



Numéro d'article 63.9353-\*

Cavaliers de court-circuit Ø 2 mm, équipés d'une douille de reprise rigide Ø 2 mm dans la partie préhension. Proposée aussi en version dorée (Au).

#### Données techniques

diamètre système de connexion	2 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22
entraxe	6 mm
Convient pour	BL2-6/20/A
accessoires de test	IEC EN 61010-031
remarques	Autres couleurs sur demande.