



## KS2-12L/A



Numéro d'article 63.9354-\*

Cavalier de court-circuit Ø 2 mm, équipé d'une douille de reprise rigide Ø 2 mm dans la partie préhension. Proposée aussi en version nickelée (Ni).

#### Données techniques

diamètre système de connexion	2 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24 25
entraxe	12 mm
Convient pour	BL2-12/20/A
accessoires de test	IEC EN 61010-031
remarques	Autres couleurs sur demande.