


BL2-12/20/A



Numéro d'article 63.9358-*

Embases à 20 pôles, composées de 2 rangées à 10 douilles avec raccord à souder. Il n'est pas nécessaire de monter les douilles individuellement: Perçage simplifié du panneau, orientation facile des raccords à souder et montage simple avec seulement 5 vis. Disponible avec de pa de 6 mm.

Données techniques

diamètre système de connexion	2 mm
Caractéristiques assignées	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24 25
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
nombre de la douille	2 x 10
remarques	Autres couleurs sur demande.