


SLB2-R



Numéro d'article 65.9194-*

Douille rigide Ø 2 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc. Raccordement: Broche cylindrique Ø 1,9 mm

Données techniques	
diamètre système de connexion	2 mm
Caractéristiques assignées	600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23 24 25 29
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
matériel de fixation livré	MUR/M8x0,5; SP4
Approbations	UR
remarques	Accessoires : Cosse plate FSH2,8x0,8; Clé spéciale SS4; Clé spéciale SS2-S