


XELW-4



Numéro d'article 66.9040-*

Pour montage sur des circuits imprimés, protégée au toucher selon CEI / EN 61010-1. A souder directement sur des circuits imprimés. L'orientation orthogonale minimise la force exercée par les câbles sur le circuit imprimé. Douille rigide $\varnothing 4$ mm, coudée à 90° . Adaptée à la connexion de fiches $\varnothing 4$ mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. Raccord: broche $\varnothing 2$ mm et contacts pour montage sur circuit imprimé.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT III, 24 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	21 22 23
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
Approbations	UR