


VARIOGRIP-5



Numéro d'article 66.9055-*

Pour un contact rapide et sûr de broches et douilles à six pans creux. Par une rotation de la tête dans la poignée placée à l'arrière, la pointe hexagonale s'écarte de manière à bien immobiliser l'adaptateur dans un six pans creux de 5 mm d'ouverture. Il en résulte plusieurs points de contact et donc une faible résistance de passage.

De plus, l'adaptateur sous tension peut être manié à la main. La douille rigide Ø 4 mm située dans le corps isolant peut recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. Version: 5 mm à tête grise

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	600 V, CAT IV, 24 A
Surface de contact	Ni
couleurs *	21 22 23
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	CE
remarques	Six pans creux: 5 mm