



PP-115/2



Numéro d'article 66.9115-*

Pointe de touche, Ø 2 mm, polie en acier inoxydable. La garde de protection à méplat empêche la pointe de rouler sur une surface inclinée et permet d'enficher les pointes de touche très près les unes des autres. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

Livré avec un capuchon de protection.

Données techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| diamètre système de connexion | 4 mm |
| Caractéristiques assignées | 1000 V, CAT II, 10 A |
| matériel de base pièce de contact | Edelstahl |
| couleurs * | 21 22 23 |
| accessoires de test | IEC EN 61010-031 |
| Approbations | UL, CE |