


XEB-1R



Numéro d'article 66.9131-*

Rigide, Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Pièces en laiton découpé. La douille se compose de deux demi-coquilles isolées l'une par rapport à l'autre qui sont reliées par l'insertion d'une fiche (fonction sectionneur). Montage par vissage dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc. Raccordement: 2x raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.

Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT IV, 20 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26
filetage	GEW.12-MUTTER
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
matériel de fixation livré	GEW.12-MUTTER
Approbations	UR
remarques	Accessoires: Cosse plate FSH4,8x0,8; Clé spéciale SS2; Clé spéciale SS425