



## XEG-1R



Numéro d'article 66.9136-\*

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Pièce en laiton décollété. Montage par vissage dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc. Raccordement: Embout fileté M4

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT IV, 20 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23
filetage	M4; M12x0,75
accessoires de test	IEC EN 61010-2-030
matériel de fixation livré	GEW.12-MUTTER
Approbations	UR
remarques	Accessoires: Clé spéciale SS425