

XMF-418

Numéro d'article 66.9303-*

Cordon de test extra-souple, à isolation en PVC, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.

Données techniques	
diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT III, 32 A
section du câble	2.5 mm ²
longueurs de câble <input type="text"/>	100 ; 200
isolation de câble	PVC
couleurs *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	CE