


## XZGL-425



Numéro d'article 66.9328-\*

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable. Grâce à la garde de protection, les lignes de fuite et les distances dans l'air sont suffisantes pour utiliser des cordons de mesure composés de ces fiches en toute sécurité jusqu'à 600 V, CAT II, même connectés à d'anciens appareils, non équipés de douilles de sécurité. Raccord à visser.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	600 V, CAT II, 32 A
Surface de contact	Ni
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28
diamètre sur isolant	3.9
accessoires de test	IEC EN 61010-031
remarques	Diamètre extérieur: PVC/TPE: 2,1 mm; SIL: 2,3 mm; Autres couleurs sur demande.